

Garant**Para rękawic spawalniczych, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094101 10
GTIN	4062406128906
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

GARANT weldW – rękawice spawalnicze z koziej skóry licowej, w charakterystycznej stylistyce GARANT. Wysokiej jakości wykonanie oraz anatomiczny kształt zapewniają najlepsze czucie konieczne do prowadzenia anody podczas spawania, a jednocześnie dają dobrą ochronę. Wewnętrzna strona mankietu wykonana z tkaniny lnianej, która zapewnia wysoki komfort noszenia i dobre pochłanianie potu. Idealnie nadają się do spawania metodą WIG.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 12477: Typ B

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
Kategoria ochrony	Kategoria III
rozmiar rękawic	10
długość	350 mm

materiał	Kozia skóra licowa
EN 388:2016	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze