

Garant**Para rękawic spawalniczych, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094116 11
GTIN	4062406129842
Klasa artykułu	01H

Opis**Wykonanie:**

GARANT weldM – rękawice spawalnicze z dwoiny bydlęcej, w charakterystycznej stylistyce GARANT. Wysokiej jakości wykonanie – w szczególności szwy w 100% wolne od poliestru – oraz anatomiczny kształt zapewniają dobre czucie podczas spawania. Wewnętrzna strona mankietu wykonana z tkaniny lnianej, która zapewnia wysoki komfort noszenia i dobre pochłanianie potu. Idealnie nadają się do spawania metodą MIG/MAG.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

EN 12477: typ A

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria III
Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
rozmiar rękawic	11
długość	350 mm

materiał	z dwoiny bydlęcej
EN 388:2016	4142X
EN 407	413X4X
EN 12477	typ A
Rodzaj produktu	Rękawice spawalnicze