

ejendals

Para rękawic spawalniczych Tegera® 126A, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094123 10
GTIN	7340118312255
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 126A. Rękawice spawalnicze bez podszewki o **wysokiej czułości dotyku** (czułość 5 według EN 420) i doskonałym dopasowaniu. Wzmocniony palec wskazujący oraz wzmocnione włóknem Kevlar® szwy umożliwiają stosowanie rękawic w wyjątkowo wymagających warunkach roboczych. Odporność na ciepło kontaktowe o temperaturze 100°C.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

długość: 310 - 350 mm

materiał: Kozia skóra licowa

EN 388:2003: 2111

EN 407: 412X4X

EN 12477: Typ B

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice spawalnicze
rozmiar rękawic	10

wielkość opakowania	12
długość	310 - 350 mm
materiał	Kozia skóra licowa
EN 388:2003	2111
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B