



Lampy warsztatowe diodowe (LED) o naturalnej barwie światła COLOUR MATCH, typ: PEN



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081513 PEN
GTIN	5708997351178
Klasa artykułu	08C

Opis

Wykonanie:

COLOUR MATCH. Specjalna dioda LED o wysokiej wartości CRI do **do perfekcyjnego odwzorowania barw**, o szczególnie długiej trwałości. Nadaje się zwłaszcza do wszystkich prac lakierniczych, polerskich, do czyszczenia i przygotowania. Zaprojektowana do użytku w lakierniach. **Wymienna soczewka szklana**, odporna na wszystkie rodzaje rozpuszczalników, również przy codziennym czyszczeniu. **MATCHPEN.** Mała latarka długopisowa z funkcją ogniskowania pozwalającą na skupiony strumień światła w zakresie od 10° do 70°. Nadaje się szczególnie do wykrywania zadrapań i otarć przy kontroli jakości.

w dostawie::

2 baterie AAA w zestawie.
stopień ochrony IP: IP 54
Strumień światła: 100 lm
czas świecenia: 2 h
Kolor światła CRI: 95
długość korpusu lampy: 150 mm
szerokość korpusu lampy: 16 mm
typ baterii: LR3

Opis techniczny

czas świecenia	2 h
stopień ochrony IP	IP 54
typ baterii	LR3
liczba baterii	2

masa	60 g
Strumień światła	100 lm
Kolor światła CRI	95
długość korpusu lampy	150 mm
szerokość korpusu lampy	16 mm
z bateriami / akumulatorkami	081559 LR3

Aksesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR3	081556 LR3
--------------------------------------	------------