

HEDI

Lampy floodlight LED z funkcją oświetlenia awaryjnego, 230 V, pobór mocy: 35W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081269 35
GTIN	4003644000470
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Wykonanie bezcieniowe i niepowodujące olśnienia z dużym rozproszeniem światła.

Pyłoszczelne i zabezpieczone przed bryzgami wody IP54.

Solidne lampy warsztatowe z gumowanymi częściami bocznymi i pięcioma kątami pochylenia w zależności od umiejscowienia (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Zintegrowany uchwyt do przenoszenia, włącznik/wyłącznik na tylnej stronie Dopuszczony do stałego zastosowania, zarówno w miejscu budowy jak i montażu zgodnie z BGI 608.

Z przewodem przyłączeniowym 3 m H07RN-F3G1,5.

Z funkcją oświetlenia awaryjnego – w przypadku zaniku napięcia lampa zaświeca się automatycznie – akumulator 21,6V/0,8Ah, czas świecenia do 3h, inteligentny system ładowania i rozładowania.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Opis techniczny

pobór mocy	35 W
masa	2300 g
Strumień światła	3850 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
regulowany kąt wiązki światła	90 stopni

regulowany kąt wiązki światła	35 stopni
regulowany kąt wiązki światła	25 stopni
regulowany kąt wiązki światła	15 stopni
regulowany kąt wiązki światła	0 stopni
stopień ochrony IP	IP 54
czas świecenia	3 h
napięcie znamionowe	230 V
Szerokość całkowita	256 mm
długość całkowita	273 mm
wys. całkowita	163 mm
Długość kabla przyłącza	3 m
strefa wg ATEX	brak
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Lampy floodlight