

HOLEX®**Para rękawic PREMIUM, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094414 10
GTIN	4062406130107
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice ochronne interlock z mankietem dzianinowym i **powłoką nitylową 3/4** zapewniają pewną i wygodną ochronę przy pracy z częściami olejnymi, tłustymi i mokrymi. Dobrze nadają się do prac montażowych, produkcji i obróbki metali, prac konserwacyjnych, obróbki części odlewanych, kontroli jakości.

Nośnik bawełniany i najwyższej jakości powłoka zapewniają większą wytrzymałość i trwałość.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: żółty

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
rozmiar rękawic	10
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne

EN 388:2016	4111X
materiał podłoża	bawełna
powłoka	nitryl
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	żółty
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne