

## Pojedyncze wałeczki pomiarowe, nierdzewne klasa dokładności 1, typ: 6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	483914 6
GTIN	2050002038387
Klasa artykułu	48A

### Opis

#### Wykonanie:

Wałeczki pomiarowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, hartowane (58 - 62 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od  $\varnothing$  1,50 wymiar oznaczony na powierzchni bocznej, od  $\varnothing$  3,00 - na powierzchni czołowej. Od  $\varnothing$  1,00 jedna strona sfazowana.

#### wskazówka:

Przy zamawianiu proszę podać **dotatkowo pożądaną  $\varnothing$** , np. nr 483914 wielk. 5 **10,08**.

norma: DIN 2269

Kalibracja: M1

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 12–13,99 mm

skok: 0,01 mm

długość kołków pomiarowych: 70 mm

### Opis techniczny

skok	0,01 mm
długość kołków pomiarowych	70 mm
zakres wyboru wymiaru nominalnego	12 - 13,99 mm
norma	DIN 2269
Kalibracja	M1
Rodzaj produktu	Kołek kontrolny