



Akumulatory do kolb lutowniczych, oznaczenie producenta: M12SI201C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatory do kolb lutowniczych do zakresu temperatur do 400°C i mocy grzewczej 90 W.

- **Osiąga temperaturę pracy w zaledwie 20–30 sekund.**
- **Możliwość blokady głowicy w 3 pozycjach – 0°, 45°, 90°.**
- **Beznarzędziowa wymiana końcówek do lutowania.**
- **Dwubarwne diody LED: miganie w kolorze zielonym oznacza rozgrzewane urządzenia, świecenie w kolorze zielonym sygnalizuje gotowość do pracy, a świecenie w kolorze czerwonym wskazuje, że urządzenie jest wyłączone, lecz końcówka do lutowania nadal ma wysoką temperaturę.**
- **Kontrola temperatury zapewnia stałą temperaturę podczas pracy.**
- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy.**
- **100-procentowa kompatybilność systemu z programem produktowym Milwaukee® M12.**

w dostawie::

Zawiera 1× akumulator litowo-jonowy 12 V / 2,0 Ah, ładowarkę i walizkę transportową.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zob. nr 073814 rozm. MB12.

Opis techniczny

Czas podgrzewania	30 s
oznaczenie producenta	M12SI-201C
moc grzewcza	90 W
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V

Napięcie akumulatorów	12 V
pojemność akumulatora	2 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Kolby lutownicze

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12
---	-------------