

**Para rękawic, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094325 9 |
| GTIN | 4062406131067 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie elementy, zarówno materiał wspornika, jak i powłoka, **nie zawierają silikonu** (sprawdzone przez Instytut Fraunhofera). Dlatego nadają się najlepiej do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub lakiernictwie.

Bezsilikonowe rękawice uniwersalne do lekkich zastosowań przemysłowych o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i jednocześnie niezwykle wysokim komforcie użytkowania. Nylonowy nośnik ze spandexem w technologii dziania 15 Gauge i odporną powłoką poliuretanową.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Właściwości rękawic: bez silikonu

kolor: niebieski / pomarańczowy

Opis techniczny

| | |
|-----------------|---|
| rozmiar rękawic | 9 |
|-----------------|---|

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne |
| Właściwości rękawic | bez silikonu |
| EN 388:2016 | 3121A |
| materiał podłoża | nylon / spandex |
| powłoka | PU |
| zakres zastosowania | Precyzja |
| kolor | niebieski / pomarańczowy |
| Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |