

**Para rękawic Cut B, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094405 10
GTIN	4062406131227
Klasa artykułu	01H

**Opis****Wykonanie:**

Wszystkie elementy, zarówno materiał wspornika, jak i powłoka, **nie zawierają silikonu** (sprawdzone przez Instytut Fraunhofera). Dlatego nadają się najlepiej do zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym lub lakiernictwie.

Bezsilikonowe rękawice odporne na przecięcie, doskonale dopasowane i bardzo lekkie. Ze względu na wysoką sprawność manualną wyróżniają się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Specjalna przędza ze spandexem w **technologii dziania 18 Gauge** i odporną powłoką poliuretanową.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: B

kolor: szary / pomarańczowy

**Opis techniczny**

Kategoria ochrony	Kategoria II
-------------------	--------------

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
rozmiar rękawic	10
Właściwości rękawic	bez silikonu
EN 388:2016	4X42B
materiał podłoża	nylon / włókna specjalne / spandex
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	szary / pomarańczowy
Technologia tkania	18G
Stopień ochrony przed przecięciem	B
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne