

**uvex****Hełmy ochronne uvex pheos E-WR, kolor: WHITE****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 097808 WHITE  |
| GTIN             | 4031101523668 |
| Klasa artykułu   | 04U           |

**Opis****Wykonanie:**

**Lekkie hełmy ochronne w sportowym stylu** z zamykaną skorupą (bez wentylacji) do zastosowania przy pracach elektrycznych **do 1000 V AC**. System adapterów umożliwia łączenie z wizjerami, nausznikami do hełmów i latarkami. Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu (MM). Odporny na zimno do -30°C.

- **taśma mocowana w 6 punktach,**
- **uchwyty do gniazd Euro 30 mm,**
- **opaska przeciwpotna ze skóry naturalnej,**
- **kształt prosty,**
- **z zapięciem przekręcany.**

**Norma:**

DIN EN 397; DIN EN 50365

**Specyfikacja:**

Odporny na temperaturę do -30# i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).

**Pasuje do :**

nauszników kapsułowych nr 097753 i 097756.

Właściwości hełmu: izolacja elektryczna

Właściwości hełmu: ochrona do -30°C

Właściwości hełmu: Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu

Materiał skorupy hełmu: HDPE

z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

wielk.: 52 - 61 cm

masa: 401 g

## Opis techniczny

|   |  |
|---|--|
| z możliwością mocowania latarki czołowej  | tak                                      |
| masa                                      | 401 g                                    |
| klips do mocowania części                 | tak                                      |
| kolor                                     | WHITE                                    |
| 6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej | tak                                      |
| Dopuszczenie do V                         | 1000 V AC                                |
| Odporność kabla                           | do -30# °C                               |
| z regulacją wielkości                     | Zapięcie obrotowe                        |
| wielk.                                    | 52 - 61 cm                               |
| Właściwości hełmu                         | izolacja elektryczna                     |
| Właściwości hełmu                         | ochrona do -30°C                         |
| Właściwości hełmu                         | Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu |
| Materiał skorupy hełmu                    | HDPE                                     |
| norma                                     | DIN EN 50365                             |
| norma                                     | DIN EN 397                               |

## Akcesoria

|   |           |
|---|-----------|
| Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu Typ X5 | 097756 X5 |
| Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu Typ X2 | 097756 X2 |
| Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu Typ X1 | 097756 X1 |
| Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu Typ X4 | 097756 X4 |
|   | 097753 3  |

Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™ Optime™,  
przystosowane do hełmu typ 3

Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™ Optime™,  
przystosowane do hełmu typ 1

097753 1

Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X,  
przystosowane do hełmu Typ X3

097756 X3

Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™ Optime™,  
przystosowane do hełmu typ 2

097753 2