

 GRIDLINE

## Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 75 kg, 20 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 300 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931046 300
GTIN	4062406131906
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 75 kg.

#### Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 24 × 28G nr 931035.

#### w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certifikat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopółek: 75 kg

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20 × 24

wysokość użytkowa: 275 mm  
szerokość użytkowa szuflad: 500 mm  
głębokość użytkowa szuflad: 600 mm  
szerokość użytkowa szuflad w G: 20  
głębokość użytkowa szuflad w G: 24  
masa: 18 kg

## Opis techniczny

masa	18 kg
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
wysokość użytkowa	275 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20 × 24
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 24G