

 GRIDLINE

## Szuflada GridLine z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, 200 kg, 20 × 24G, szuflady o wysokości frontu: 75 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	931048 75
GTIN	4062406131913
Klasa artykułu	9GK

### Opis

#### Wykonanie:

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Wycięcia do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Z **obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu** – zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

Nośność 200 kg.

#### Pasuje do :

Obudowy szafek narzędziowych 24 × 28G nr 931035.

#### w dostawie::

Szuflady kompletne z 1 parą szyn prowadzących każda.

#### Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad jasnoszary RAL 7035, fronty antracyt RAL 7016, **lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100 %

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

certyfi kat bezpieczeństwa: GS TÜV Rheinland

Nośność szuflad/szufladopótek: 200 kg

Blokada wysuwu jednej szuflady: Obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20 × 24

wysokość użytkowa: 50 mm

szerokość użytkowa szuflad: 500 mm

głębokość użytkowa szuflad: 600 mm  
 szerokość użytkowa szuflad w G: 20  
 głębokość użytkowa szuflad w G: 24  
 masa: 12 kg

## Opis techniczny

masa	12 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20 × 24
Blokada wysuwu jednej szuflady	Obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopółek	200 kg
wysokość użytkowa	50 mm
głębokość użytkowa szuflad	600 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
Grubość materiału	1,2 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
certyfikat bezpieczeństwa	GS TÜV Rheinland
Szerokość x głębokość w G	20 × 24G

## Akcesoria

Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/2	950460 50/2
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950450 75/3
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/3	950470 75/3
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950450 75/1

Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950470 75/2
Asortyment korytek GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 50/1	950460 50/1
Asortyment pojemników na drobne elementy GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/2	950450 75/2
Asortyment listew działowych ze szczelinami i ścianek działowych GridLine Wysokość frontu szuflady / typ 75/1	950470 75/1