

HOLEX®**Para rękawic Cut D, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094612 8
GTIN	4062406132354
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekanie pianką nitrylową. Öko-TEX Standard 100.

HOLEX Cut D. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające stopień ochrony przed przecięciem D **wykonane w technologii dziewiarskiej 18 Gauge**, do zastosowania podczas precyzyjnych czynności, gdy ryzyko przecięcia jest duże.

Norma:

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekanie pianką nitrylową. Öko-TEX Standard 100.

Dzianina o grubości ściegu 18 G umożliwia wykonywanie czynności wymagających precyzji, wiążących się ze średnim zagrożeniem zranieniem.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wskazówka, tekst reklamowy:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: czarno-szare

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
rozmiar rękawic	8
Technologia tkania	18G
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4342D
materiał podłoża	DYTEC
powłoka	Pianka nitylowa
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	D
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe