

**HOLEX®****Para rękawic Cut F / A8, rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094615 9
GTIN	4062406132583
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-Tex Standard 100.

HOLEX Cut F. Rękawice odporne na przecięcie zapewniające najwyższy stopień ochrony przed przecięciem F wg EN-ISO (co odpowiada ANSI A8) do zastosowania podczas ciężkich prac, gdy ryzyko przecięcia jest ogromne.

**Norma:**

Rękawice wykonane w nowej technologii włókien DYTEC®, **nie zawierają włókien stalowych ani szklanych**. Powlekane pianką nitrylową. Öko-Tex Standard 100.

Stopień ochrony przed zranieniem F (odpowiada ANSI A8) do trudnych czynności wiążących się z bardzo dużym zagrożeniem zranieniem.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Wskazówka, tekst reklamowy:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: F

kolor: czarno-szare

## Opis techniczny

rozmiar rękawic	9
Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
EN 388:2016	4543F
materiał podłoża	DYTEC
powłoka	Pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Heavy Duty
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	F
Rodzaj produktu	Rękawice antyprzecięciowe