

**HOLEX®****Para rękawic Cut E, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094605 8
GTIN	4062406132866
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

HOLEX Cut E. Dziane bezszwowe rękawice odporne na przecięcie do ochrony przed **ogromnymi zagrożeniami przecięciem**. Powłoka z poliuretanu i pianki nitylowej zapewniająca dobrą pewność chwytu, także w zaolejonym i mokrym otoczeniu roboczym. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: E

kolor: czarno-szare

**Opis techniczny**

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
Kategoria ochrony	Kategoria II
rozmiar rękawic	8

EN 388:2016	4X42E
materiał podłoża	HPPE
powłoka	PU / pianka nitylowa
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	E
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe