

HOLEX®**Para rękawic Cut E, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094605 10
GTIN	4062406132880
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

HOLEX Cut E. Działe bezszwowe rękawice odporne na przecięcie do ochrony przed **ogromnymi zagrożeniami przecięciem**. Powłoka z poliuretanu i pianki nitylowej zapewniająca dobrą pewność chwytu, także w zaolejonym i mokrym otoczeniu roboczym. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: E

kolor: czarno-szare

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice odporne na przecięcie
rozmiar rękawic	10
Kategoria ochrony	Kategoria II

EN 388:2016	4X42E
materiał podłoża	HPPE
powłoka	PU / pianka nitrylowa
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarno-szare
Stopień ochrony przed przecięciem	E
Rodzaj produktu	Rękawice antyprecięciowe