

**HOLEX®****Para rękawic Cut E / Impact, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094606 7      |
| GTIN             | 4062406132903 |
| Klasa artykułu   | 02H           |

**Opis****Wykonanie:**

HOLEX Cut E. Dziane bezszwowe rękawice odporne na przecięcie do ochrony przed **ogromnymi zagrożeniami przecięciem**. Powłoka z poliuretanu i pianki nitylowej zapewniająca dobrą pewność chwytu, także w zaolejonym i mokrym otoczeniu roboczym. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość.

Dodatkowe ochraniacze grzbietu dłoni o innowacyjnym wzorze zapewniają maksymalną ochronę i niezwykle dużą swobodę ruchów.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: E

kolor: czarno-szare

**Opis techniczny**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie |
|----------------|--------------------------------|

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| rozmiar rękawic                   | 7                        |
| Kategoria ochrony                 | Kategoria II             |
| EN 388:2016                       | 4X42EP                   |
| materiał podłoża                  | HPPE                     |
| powłoka                           | PU / pianka nitylowa     |
| zakres zastosowania               | Heavy Duty               |
| kolor                             | czarno-szare             |
| Stopień ochrony przed przecięciem | E                        |
| Rodzaj produktu                   | Rękawice antyprecięciowe |