

Mitutoyo**Mikrometry kabłąkowe, Zakres pomiarowy: 0-25 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421895 0-25
GTIN	4946368012605
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono nieruchome i powierzchnie pomiarowe spłaszczone. Wrzeczono pomiarowe i kowadełko ze stali hartowanej, elementy obsługi i odczytu chromowane na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

Opakowanie: Stabilny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

szerokość ostrzy pomiarowych: 0,75 mm

długość ostrzy pomiarowych: 6,5 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø wrzeciona	8 mm
długość ostrzy pomiarowych	6,5 mm
szerokość ostrzy pomiarowych	0,75 mm
Kalibracja	B1

skok wrzeciona	0,5 mm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Specjalny mikrometr kabłąkowy

Usługi

Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25