

**HOLEX®****Pilnik obrotowy HM, Z7 – średni, uzębienie naprzemienskośne. Ø chwytu 6 mm, HM, typ: D0605**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5075 D0605
GTIN	4045197730732
Klasa artykułu	52X

## Opis

### Wykonanie:

**Pilniki obrotowe HM** o dużej ciągliwości i stabilności krawędzi ostrza. Uchwyt składa się ze stali, jeśli średnica głowicy jest większa od średnicy uchwytu, w przeciwnym przypadku jest on nawet wykonany z węgla spiekane. Uzębienie uniwersalne Z7 do usuwania zadziorów, łamania krawędzi, rąbania, obróbki połączeń spawanych i powierzchni. Zarówno do zastosowania ręcznego, jak i w przemysłowym zastosowaniu robotów.

Ø chwytu 6 mm

jak 540750. **Kształt sferyczny (KUD).**

### Zastosowanie:

Zarówno w zastosowaniach ręcznych, jak i przemysłowych zastosowaniach automatycznych nadaje się niemalże do wszystkich materiałów. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, oczyszczania spoin i obróbki płaszczyzn.

### Zawartość:

**10 trzpieni frezowych / wiązka**

### wskazówka:

**Wydawane tylko w zastawach, nie indywidualnie! Informacje do zamówienia: 1 zestaw = 1 wiązka**

Ø chwytu: 6 mm

oznaczenie uzębienia: Z7

opis kształtu: zatrzask. kul.  
Ø główki: 6 mm  
długość główki: 4,7 mm  
długość całkowita: 50 mm

## Opis techniczny

Ø główki	6 mm
Kształt	D0605
opis kształtu	zatrzask. kul.
długość całkowita	50 mm
rodzaj uzębienia	Uzębienie naprzemienskośne
długość główki	4,7 mm
Stopień wielkości uzębienia	średnia
oznaczenie uzębienia	Z7
Ø chwytu	6 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM