

 GRIDLINE**Cokół GridLine o głębokości 24G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958060 30
GTIN	4062406133078
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o wysokości 50 mm.

Pasuje do :

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 600 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 30

Pasują do obudowy o głębokości w G: 24

Opis techniczny

głębokość	600 mm
szerokość	750 mm
wysokość	50 mm
Pasują do obudowy o głębokości w G	24
Pasują do obudowy o szerokości w G	30
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003