

 GRIDLINE

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 24G, Wysokość 100 mm, Szerokość obudowy w G: 30



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 958065 30 |
| GTIN | 4062406133108 |
| Klasa artykułu | 9GK |

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 100 mm**, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

Pasuje do :

Szafki narzędziowe nr 930505–930735.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa cokół rozm. 24 nie jest dopuszczony do transportu wózkiem widłowym ręcznym.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 100 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 600 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 30

Pasują do obudowy o głębokości w G: 24

Opis techniczny

| | |
|-----------|--------|
| głębokość | 600 mm |
| szerokość | 750 mm |

| | |
|------------------------------------|---|
| wysokość | 100 mm |
| Pasują do obudowy o szerokości w G | 30 |
| Pasują do obudowy o głębokości w G | 24 |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |