

 GRIDLINE**Cokół GridLine o głębokości 28G, Wysokość 50 mm, Szerokość obudowy w G: 30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	958080 30
GTIN	4062406133160
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 50 mm.**

Pasuje do :

Szafki narzędziowe nr 931005–932115.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy.**

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 50 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 700 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 30

Pasują do obudowy o głębokości w G: 28

Opis techniczny

głębokość	700 mm
wysokość	50 mm
szerokość	750 mm
Pasują do obudowy o głębokości w G	28
Pasują do obudowy o szerokości w G	30
Grubość materiału	1,2 mm

Wybór kolorów

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003