

 GRIDLINE

Cokół GridLine ze zdejmowaną maskownicą, głębokość 20G, Wysokość 150 mm, Szerokość obudowy w G: 30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	958146 30
GTIN	4062406133399
Klasa artykułu	9GI

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową.

Cokół o **wysokości 150 mm**, ze zdejmowaną maskownicą (z przodu i z tyłu) do transportu szaf narzędziowych.

Pasuje do :

Szafy nr 940001–940237; nr 940801–940907; nr 944161, 944163, 944221, 987001.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, **lakier proszkowy**.

Grubość materiału: 1,2 mm

Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

wysokość: 150 mm

szerokość: 750 mm

głębokość: 500 mm

Pasują do obudowy o szerokości w G: 30

Pasują do obudowy o głębokości w G: 20

Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość	750 mm
wysokość	150 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G	30
Pasują do obudowy o głębokości w G	20

Grubość materiału	1,2 mm
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003