



Wkrętarki udarowe akumulatorowe, Typ: 71150764



Dane zamówienia

Numer katalogowy	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Wydajna akumulatorowa wkrętarka udarowa z **bezszcotkowym silnikiem i 6-stopniową regulacją momentu obrotowego**. Mechanizm udarowy wykonany całkowicie z metalu i ergonomiczna obsługa dzięki miękkiej powłoce.

- **Mocowanie bezpośrednio bitów HEX 1/4 cala.**
- **Maks. moment obrotowy 210 Nm.**
- **Wersja Select z interfejsem MultiVolt dla wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN (12–18 V).**

Zalety:

Elektroniczna, 6-stopniowa regulacja momentu obrotowego.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, z L-BOXX. Bez akumulatora i ładowarki, z walizką transportową.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki oraz zestawy startowe zob. nr 073851– 073866.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka transportowa
maksymalny moment obrotowy	210 Nm
maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
typowe zastosowanie	Heavy Duty
oznaczenie producenta	ASCD 18-200 W4
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego	HEX
liczba uderzeń	0 - 3000 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
Napięcie akumulatorów	12 V
Napięcie akumulatorów	18 V
masa	1 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
nadaje się do materiału	stal
Rodzaj produktu	wkrętarki udarowe

Akcesoria

Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE12 V	073835 FE12
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073837 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE18 V	073835 FE18
Akumulatory lit.-jon. typ akumulatora, napięcie akumulatora FE12 V	073837 FE12