

Mitutoyo**Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	412623 300
GTIN	4946368727912
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka elektroniczna z układem elektronicznym typu Absolut i dużym, czytelnym wyświetlaczem. Suwmiarka jest odporna na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki małemu zużyciu energii możliwa jest ciągła praca przez 15000 h na jednej baterii (wielk. 300: 5000 h). Suwmiarka włącza się automatycznie przy użyciu i wyłącza automatycznie, jeżeli nie jest używana przez ok. 20 min.

w dostawie::

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. 357

stopień ochrony IP: IP 67

materiał: Stal szlachetna, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

norma: norma zakładowa

wymiar głębokości: płaskie

zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe nastawienie punktu zerowego

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 64 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
wymiar głębokości	płaskie

zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe nastawienie punktu zerowego
zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby	tak
z głębokościomierzem	tak
Kalibracja	A1
liczba baterii	1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
norma	norma zakładowa
granica błędu	0,04 mm
długość szczęk	64 mm
automatyczne wyłączenie	tak
stopień ochrony IP	IP 67
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300