

NOVUS®**Zszywacz elektryczny, Oznaczenie producenta: J105EADHG**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Klasa artykułu	07E

Opis

Wykonanie:

Łatwy w użyciu, ergonomiczny zszywacz do precyzyjnego wbijania klamer z drutu cienkiego albo płaskiego oraz gwoździ.

- **System dolnego ładowania zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie zszywek.**
- **Ogranicznik odległości do równoległego osadzania rzędów zszywek.**
- **Regulacja siły zszywania.**
- **Opatentowane zwolnienie blokady bezpieczeństwa.**
- **Łatwy dostęp również w ograniczonych przestrzeniach.**
- **Wziernik umożliwiający kontrolę zapasu zszywek.**

Uniwersalny zszywacz elektryczny (230 V / 16 A) z elektroniczną regulacją siły uderzenia.

Długość kabla 3m.

Opis techniczny

masa	1,2 kg
odpowiedni typ zszywek	E, A, D, H, G
oznaczenie producenta	J -105
maksymalna głębokość osadzania	16 mm

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Zszywacz

Akcesoria

Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078418 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078417 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078417 10
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078417 8
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078420 10
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 5000-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078417 6
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 10 mm	078418 10
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078420 14
Zestaw gwoździ 1000 lub 2600-elem. maksymalna głębokość osadzania 16 mm	078419 16
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078418 6
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078420 8
Zestaw zszywek z płaskiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 6 mm	078420 6
Zestaw gwoździ 1000 lub 2600-elem. maksymalna głębokość osadzania 14 mm	078419 14
Zestaw zszywek z cienkiego drutu 1200 lub 600-elem. maksymalna głębokość osadzania 8 mm	078418 8