

Mahr**Cyfrowy mikrometr z ostrzem pomiarowym, Zakres pomiarowy: 0-20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421687 0-20
GTIN	4059192058708
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:**

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z **cyframi o wielkości 10 mm** wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu **wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi** operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Kabel transmisji danych nr 498941.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
odczyt	0,001 mm
odczyt	0,00005 cal
granica błędu	4 μ m
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	10 mm

Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1
skok wrzeciona	0,5 mm
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	Interfejs RS232C
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt	mm / cale
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25
Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100