

**Kompaktowa szlifierka taśmowa GKS, ID producenta: 790502004****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Klasa artykułu	03H

**Opis****Wykonanie:**

Wydajne kompaktowe szlifierki taśmowe do obróbki metalu.

- **Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki kontrolowanemu iskrzeniu.**
- **Bardzo ekonomiczna dzięki optymalnemu stosunkowi ceny do wydajności.**
- **Możliwość natychmiastowego użycia. Nie jest wymagana instalacja ani montaż.**

**w dostawie::**

W komplecie 1 taśma ścierna 75 × 2000 mm (K 36 R).

**wskazówka:**

Taśmy ścierne zob. od nr 558310

oznaczenie producenta: GKS 75

Napięcie w sieci: 400 V

pobór mocy: 1500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min<sup>-1</sup>

szerokość taśmy: 75 mm

długość linki: 2000 mm

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	3000 min <sup>-1</sup>
masa	45 kg
oznaczenie producenta	GKS 75
pobór mocy	1500 W
Napięcie w sieci	400 V
długość linki	2000 mm
szerokość taśmy	75 mm