



## Piły szablowe akumulatorowe bez akumulatora, oznaczenie producenta: GSA1832-0



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Klasa artykułu	03B

### Opis

#### Wykonanie:

Electronic Motor Protection (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem i zapewnia wysoką żywotność. Dwustopniowa regulacja prędkości dla różnych materiałów, ergonomiczny uchwyt Softgrip.

#### w dostawie::

Akumulatorowa piła szablasta bez akumulatorów, bez ładowarki szybkiego działania.

#### wskazówka:

Brzeszczoty do pił szablowych znajdą Państwo pod nr 588600 ff.

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851–073859.

Opakowanie: Walizki transportowe

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GSA 18 V-32

Napięcie akumulatorów: 18 V

długość skoku: 32 mm

liczba skoków: 0 - 2500 min<sup>-1</sup>

masa: 3,5 kg

maks. wibracje wg EN: 10 m/s<sup>2</sup>

### Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V

oznaczenie producenta	GSA 18 V-32
liczba skoków	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
cechy szczególne	SDS
długość skoku	32 mm
Opakowanie	Walizki transportowe
masa	3,5 kg
maks. wibracje wg EN	10 m/s <sup>2</sup>