



Ściernica do przecinania, wersja wysokowydajna X-LOCK BARDZO WĄSKIE, INOX, Ø tarczy: 125 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	563273 125
GTIN	4062406151720
Klasa artykułu	51M

Opis

Wykonanie:

Nowa, wysokowydajna wersja, **wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami** zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność cięcia** dzięki surowym powierzchniom bocznym, niesamowita wytrzymałość, **poproszone zachowanie przy nacięciu**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie rozdzielanie bez wielkiego wysiłku i z dużą oszczędnością czasu. Czyste powierzchnie skrawane, prawie bez zadziorów.**

Typ specjalny do **INOX**.

Szybka, beznarzędziowa wymiana ściernic dzięki systemowi X-LOCK.

Specyfikacja:

A60R-BF.

wskazówka:

Ściernice do przecinania X-LOCK mają kompatybilność wsteczną i można ich używać także w konwencjonalnych szlifierkach kątowych.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

zalecany kąt przyłożenia: 90 stopni

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

opis kształtu: proste
Ø otworu: 22,23 mm
opis kształtu: proste
grubość tarczy: 1 mm
Ø otworu: 22,23 mm

Opis techniczny

grubość tarczy	1 mm
opis kształtu	proste
Ø otworu	22,23 mm
specyfikacja	A60R-BF
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
zalecany kąt przyłożenia	90 stopni
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s