



Szlifierki proste akumulatorowa, Oznaczenie producenta: 71230362



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077262 71230362
GTIN	4014586888750
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.**
- **Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom litowo-jonowym FEIN HighPower. Komory zdolne do wygenerowania wysokich natężeń, trwale podające dużo prądu i o 75% większym wydzielaniu prądu niż akumulatory litowo-jonowe.**
- **Cicha praca bez wibracji dzięki samodzielnie ułożyskowanemu, niepołączonemu z obudową silnikowi i 4 dodatkowym amortyzatorom wibracji.**
- **Wielowymiarowa ochrona użytkownika: miękki rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem.**
- **Chroniona przed kurzem, osobna elektronika silnika w zasięgu ręki.**

Odporna na kurz i mocna **szlifierka prosta akumulatorowa** z długą szyjką wrzeczona. Długa, wąska szyjka umożliwia głębokie zanurzenie w obrabiany materiał (np. do szlifowania wewnątrz rur).

Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.

Norma:

- **niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik EC z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury**
- **maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom litowo-jonowym FEIN HighPower. Komory zdolne do wygenerowania wysokich natężeń, trwale podające dużo prądu i o 75% większym wydzielaniu prądu niż akumulatory litowo-jonowe**

- **cicha praca bez wibracji dzięki samodzielnie ułożyskowanemu, niepołączonemu z obudową silnikowi i 4 dodatkowym amortyzatorom wibracji**
- **szeroka ochrona użytkownika: miękki rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem**
- **chroniona przed kurzem, osobna elektronika silnika w zasięgu ręki.**

w dostawie::

Wraz z tulejką zaciskową Ø 6 mm, po 1 kluczu widelcowatym SW13 i SW17, walizka transportowa.

wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do Ø 12 mm.

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki zob. pod nr 073835 i nast.

Opakowanie: Walizka transportowa

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Drobny typ E 18 V

oznaczenie producenta: AGSZ 18-90 LBL Select

Napięcie akumulatorów: 18 V

zakres prędkości obrotowej: 2900 - 9000 min⁻¹

Maksymalna Ø tulejek zaciskowych: 8 mm

masa: 1,6 kg

maks. wibracje wg EN: <2,5 m/s²

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
masa	1,6 kg
elektroniczna regulacja prędkości obrotowej	tak
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	AGSZ 18-90 LBL Select
zakres prędkości obrotowej	2900 - 9000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
Maksymalna Ø tulejek zaciskowych	8 mm
Opakowanie	Walizka transportowa