

**HOLEX****3-szczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	312906 80
GTIN	4062406153885
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

**Zastosowanie:**

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

**Norma:**

**DIN 6350 – Form A – System Cushman.**

**w dostawie::**

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,  
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,  
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 16 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 44 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 57 mm

Ø centrowania B: 56 mm

głębokość centrowania C: 3 mm

masa: 1,5 kg

## Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	80 mm
głębokość centrowania C	3 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	57 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	44 mm
maksymalna prędkość obrotowa	5000 min <sup>-1</sup>
Ø centrowania B	56 mm
masa	1,5 kg
Przepust E	16 mm
norma	DIN 6350
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 80	312985 80
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 80	312970 80
Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 80	312990 80
	312991 80

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwyty 80

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwyty 80

312986 80

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwyty 80

312971 80

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15