

HOLEX**3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 315 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	312911 315
GTIN	4062406154639
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 6350 – Form A – System Cushman.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H₁: 97,2 mm

wysokość ze szczękami H₂: 140,2 mm

Ø centrowania B: 260 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

masa: 50 kg

Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	315 mm
wysokość bez szczęk H ₁	97,2 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2800 min ⁻¹
masa	50 kg
głębokość centrowania C	5 mm
Przepust E	103 mm
Ø centrowania B	260 mm
wysokość ze szczękami H ₂	140,2 mm
norma	DIN 6350
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315	312980 315
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315	312970 315
Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315	312985 315
	312975 315

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy
uchwyty 315

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 315

312990 315

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 315

312971 315

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy
uchwyty 315

312976 315

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 315

312991 315

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 315

312981 315

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 315

312986 315

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15