

HOLEX

3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 80 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	312911 80
GTIN	4062406154561
Klasa artykułu	32W

Opis

Wykonanie:

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 6350 – Form A – System Cushman.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 16 mm

wysokość bez szczęk H₁: 44 mm

wysokość ze szczękami H₂: 57 mm

Ø centrowania B: 56 mm

głębokość centrowania C: 3 mm

masa: 1,5 kg

Opis techniczny

Ø zewnętrzna A	80 mm
masa	1,5 kg
wysokość bez szczęk H ₁	44 mm
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
głębokość centrowania C	3 mm
Ø centrowania B	56 mm
Przepust E	16 mm
wysokość ze szczękami H ₂	57 mm
norma	DIN 6350
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 80	312985 80
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 80	312970 80
Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 80	312990 80
	312986 80

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 80

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 80

312971 80

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 80

312991 80

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15