

**HOLEX****3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 160 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	312911 160
GTIN	4062406154592
Klasa artykułu	32W

**Opis****Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

**Zastosowanie:**

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

**Norma:**

**DIN 6350 – Form A – System Cushman.**

**w dostawie::**

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,  
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,  
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 68 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 100 mm

Ø centrowania B: 125 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

masa: 10 kg

## Opis techniczny

masa	10 kg
głębokość centrowania C	4 mm
wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	100 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	68 mm
Ø zewnętrzna A	160 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min <sup>-1</sup>
Przepust E	42 mm
Ø centrowania B	125 mm
norma	DIN 6350
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160	312975 160
Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160	312985 160
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160	312980 160
	312970 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 160

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 160

312990 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 160

312971 160

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 160

312991 160

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 160

312981 160

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy  
uchwyty 160

312976 160

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 160

312986 160

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15