

HOLEX**3-szczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 6350, Ø zewnętrzna A: 250 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	312911 250
GTIN	4062406154622
Klasa artykułu	32W

Opis**Wykonanie:**

- uchwyty ręczne, spiralne, samocentrujące
- korpus z żeliwa lub stali
- spirala kuta matrycowo, hartowana i wyważona
- powierzchnie nośne spirali oraz gwintu szczęk szlifowane
- wysoka precyzja ruchu obrotowego wg normy DIN 6386/1.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 6350 – Form A – System Cushman.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie,
1 komplet = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie,
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 312971–312991.

kod kolorów wyposażenia: HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H₁: 89 mm

wysokość ze szczękami H₂: 123 mm

Ø centrowania B: 200 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

masa: 29 kg

Opis techniczny

Przepust E	76 mm
wysokość ze szczękami H ₂	123 mm
Ø zewnętrzna A	250 mm
masa	29 kg
maksymalna prędkość obrotowa	3500 min ⁻¹
Ø centrowania B	200 mm
wysokość bez szczęk H ₁	89 mm
głębokość centrowania C	5 mm
norma	DIN 6350
materiał	stal
kod kolorów wyposażenia	HOLEX uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250	312980 250
Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250	312985 250
Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250	312975 250
	312990 250

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

312970 250

Szczęki podst., zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250

312976 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

312981 250

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250

312971 250

Szczęki jednolite wewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250

312991 250

Szczęki jednolite zewn., zest. 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250

312986 250

Ogranicznik wysokość h 15 mm

313033 15

Zderzaki, moduł podstawowy wysokość h 15 mm

313036 15