



Szlifierki kątowe akumulatorowa, Typ: 71200162



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077106 71200162
GTIN	
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

Odporna na kurz i mocna akumulatorowa szlifierka kąтова 18 V Ah do skutecznego rozdzielania, szlifowania, usuwania zadziorów i montażu.

- **Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.**
- **Maksymalny postęp prac dzięki akumulatorom litowo-jonowym FEIN HighPower. Komory zdolne do wygenerowania wysokich natężeń, trwale podające dużo prądu i o 75% większym wydzielaniu prądu niż akumulatory litowo-jonowe.**
- **Cicha praca bez wibracji dzięki samodzielnie ułożyskowanemu, niepołączonemu z obudową silnikowi i 4 dodatkowym amortyzatorom wibracji.**
- **Wielowymiarowa ochrona użytkownika: miękki rozruch, ochrona przed ponownym uruchomieniem, elektroniczna ochrona przed przeciążeniem, hamulec.**
- **Chroniona przed kurzem, osobna elektronika silnika w zasięgu ręki.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Zabezpiecza akumulator i maszynę przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**

Zalety:

- **najwyższa żywotność dzięki kolejnej generacji bezszczotkowych silników FEIN PowerDrive**
- **ochrona silnika przed agresywnymi ceramicznymi i mineralnymi pyłami za pomocą kompletnie zamkniętej obudowy silnika**

- **idealny do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.**
- w dostawie::**

Bez akumulatora i ładowarki. W komplecie pokrywa ochronna, beznarzędziowa nakrętka szybko mocująca, uchwyt antywibracyjny, klucz, walizka transportowa.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr 073832. Zalecamy akumulator 5,2 Ah.

Opis techniczny

masa	2,7 kg
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
maks. Ø tarczy	115 mm
oznaczenie producenta	CCG 18-115 BL SELECT
maks. wibracje wg EN	5 m/s ²
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres prędkości obrotowej	2500 - 8500 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Drobny typ E 18 V
maks. głębokość cięcia	25 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Opakowanie	Walizka transportowa
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Seria	System X-LOCK
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe