



Wyrzynarki akumulatorowe, Typ: M18FBJS-5



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078211 M18FBJS-5
GTIN	4058546227456
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Włącznik/wyłącznik z możliwością obustronnej obsługi umożliwia pracę w wielu różnych pozycjach.

System szybkoomocujący FIXTEC do szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi oraz **włączany ruch wahadłowy** zapewniają optymalną wydajność cięcia i odprowadzanie wiórów przy zmniejszonym zużyciu brzeszczota.

Wyrzynarka akumulatorowa, bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ dla wysokiej wydajności cięcia. Przełącznik 6 ustawień prędkości z łagodnym rozruchem. Oświetlenie diodowe miejsca pracy.

w dostawie::

Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

W komplecie ładowarka, 1 × brzeszczot, adapter do odsysania pyłu, pokrywa przeciwpyłowa, podstawa przesuwna z tworzywa sztucznego oraz pojemnik HD.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073808 – 073840. Brzeszczoty bagnetowe zob. nr 5888400-5888551.

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	6,3 m/s ²
oznaczenie producenta	M18FBJS-502X
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system FIXTEC
cięcie pod kątem	tak
maks. grubość przecinanego drewna	100 mm
masa	2,8 kg
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
konstrukcja	Kształt prosty
cechy szczególne	zastosowanie uniwersalne
liczba skoków	800 - 3500 min ⁻¹
skok wahadłowy	5-krotny
pojemność akumulatora	5 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Piły

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB3	073808 MHB3
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118AHM	588400 T118AHM
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB8	073810 MHB8
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ typ akumulatora M18HNRG3	073826 M18HNRG3

Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118A	588400 T118A
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T127D	588400 T127D
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB12	073811 MHB12
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T318A	588400 T318A
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118B	588400 T118B
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T118AF	588400 T118AF
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB55	073809 MHB55
Zestaw brzeszczotów bagnetowych Nazwa T318B	588400 T318B
System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora MB18	073827 MB18