



Wysokowydajne frezy MFH mini, chwyt walcowy, $\varnothing D$ / liczba ostrzy Z: 25/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 25/4 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

$\varnothing D_3$: 17 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 1 mm

Długość wysięgu L_1 : 60 mm

długość całkowita L_{ges} : 140 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 25 mm

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1 mm
\varnothing ostrzy D_c	25 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	LPGT 0102..
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
Liczba ostrzy Z	4
$\varnothing D_3$	17 mm
długość całkowita L_{ges}	140 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Długość wysięgu L_1	60 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak

Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------