

**Garant****Gąbka szlifierska Soft Pad, w rolce miękkie, 100 mm × 24 m, ziarnistość: 180**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	557460 180
GTIN	4062406154509
Klasa artykułu	51E

## Opis

### Wykonanie:

Gąbki szlifierskie w rolce, pokryte jednostronnie **zwykłym korundem (A)**. Powłoka ceramiczna dla dłuższej żywotności. Przechowywanie w praktycznym pojemniku dozującym z otworem do szybkiego rozpoznawania poziomu.

### Zalety:

**Materiał nośnikowy z samej pianki.** Pozwala to osiągnąć maksymalną elastyczność i zapobiega wyłamywaniu ścierniwa. Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu. **200 perforowanych arkuszy** 100×120×3 mm każdy.

### Zastosowanie:

**Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc**, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: superdrobny

## Opis techniczny

ziarnistość	180
ziarnistość	superdrobny

Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość	100 mm
wysokość	3 mm
długość	120 mm
Atrybut nazwy produktu	100 mm × 24 m
liczba powlekanych powierzchni	1
liczba gąbek, arkuszy	200
Rodzaj produktu	Gąbki szlifierskie