

Garant**Gąbka szlifierska Soft Pad, w rolce miękkie, 100 mm × 24 m, ziarnistość: 1000**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	557460 1000
GTIN	4062406155919
Klasa artykułu	51E

Opis

Wykonanie:

Gąbki szlifierskie w rolce, pokryte jednostronnie **zwykłym korundem (A)**. Powłoka ceramiczna dla dłuższej żywotności. Przechowywanie w praktycznym pojemniku dozującym z otworem do szybkiego rozpoznawania poziomu.

Zalety:

Materiał nośnikowy z samej pianki. Pozwala to osiągnąć maksymalną elastyczność i zapobiega wyłamywaniu ścierniwa. Redukcja wnikania ciał obcych w powierzchnię obrabianego elementu dzięki wiązaniu bezrozpuszczalnikowemu. **200 perforowanych arkuszy** 100×120×3 mm każdy.

Zastosowanie:

Szlifowanie dokładne konturów, krawędzi i trudno dostępnych miejsc, np. przygotowanie do lakierowania, czyszczenie. Szlifowanie na mokro i na sucho.

oznaczenie ziarnistości: A

ziarnistość: ultradrobny

Opis techniczny

ziarnistość	ultradrobny
ziarnistość	1000

Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
szerokość	100 mm
wysokość	3 mm
długość	120 mm
Atrybut nazwy produktu	100 mm × 24 m
liczba powlekanych powierzchni	1
liczba gąbek, arkuszy	200
Rodzaj produktu	Gąbki szlifierskie