

**TNMG 160404, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 CA515
GTIN	4960664677504
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160404 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	PS
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
Zastosowanie główne	P

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia