

**CNMM 160612, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250497 CA515
GTIN	4960664675692
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 160612 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Łamacz wiórów	PX
promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160612
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia