

**CNMG 120408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250371 CA515
GTIN	4960664675357
Klasa artykułu	25E

**Opis**

CNMG 120408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 10 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PH
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	ciągłe
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 10 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 430 m/min

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia