


**DNMG 150608, Gatunek: CA515**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250892 CA515
GTIN	4960664676729
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DNMG 150608 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórow: PH

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 435 m/min

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórow	PH
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia