

**TNMG 160408, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Klasa artykułu	25E

Opis

TNMG 160408 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 4,5 mmposuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 435 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 435 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 4,5 mm
Łamacz wiórów	PS
Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4 mm

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia