

**CNMG 120412, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250214 CA515
GTIN	4960664675319
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120412 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PS

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,5 mm

posuw f : 0,15 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,15 - 0,35 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
Łamacz wiórów	PS
głębokość skrawania a_p	1 - 3,5 mm
Zastosowanie główne	P
Gatunek	CA515

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia