

**CNMG 120416, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250373 CA515
GTIN	4960664675371
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMG 120416 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mmposuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	1,6 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min

Łamacz wiórów	PH
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia