

**CNMM 190616, Gatunek: CA515****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250504 CA515
GTIN	4960664675722
Klasa artykułu	25E

Opis

CNMM 190616 CA515 Gatunek: CA515

Łamacz wiórów: PX

głębokość skrawania a_p : 1 - 11 mm

posuw f : 0,25 - 0,9 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 430 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 11 mm
Warunki skrawania	ciągłe
posuw f	0,25 - 0,9 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 430 m/min
promień naroża	1,6 mm
Zastosowanie główne	P

Łamacz wiórów	PX
Gatunek	CA515
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190616
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia